




# IONSPEC GS09 SUNGLASSES

## ALL BRAND NEW *IONSPEC-GS09*



72 Types Of Minerals



TERSEDIA 2 WARNA | LENS A HITAM & LENS A COKELAT



NEW  
MODEL



6 Kandungan Luar Biasa

Untuk Kesehatan Mata & Penampilan Anda

Dilengkapi dengan atribut **batu Germanium**, **Infra merah jauh (FIR)**, **Nano Silver**, **batu tourmaline** dan juga **Ion Negatif** dengan menanamkannya pada tangkai dan bingkainya melalui teknologi nano dari Jerman.

**SPEKIFIKASI LENS A IONSPEC GS09 SUNGLASSES**



ANTI UV

Anti  
Ultraviolet  
< 400

ANTI EMF

Anti  
Electromagnetic  
Field

Untuk hasil maksimal  
gunakan 8- 10 jam  
setiap hari



# IONSPEC GS09 SUNGLASSES

## Informasi ukuranacamata

(warna : *Black lenses, Brown Lenses*)

Panjang Tangkai = 14.5 cm / 145 mm

Lebar Dahi = 14.3 cm / 143 mm

Lebar Hidung = 2 cm / 20 mm

Lebar Lensa = 5 cm / 50 mm

Tinggi Lensa = 4.8 cm / 48 mm



## Catatan

Untuk hasil yang optimal, disarankan untuk dapat dipakai 8 - 10 jam per hari dan tetap disarankan untuk kontrol rutin ke dokter mata apabila ada keluhan. Lensa bawaan dariacamata ini adalah ukuran NETRAL.

## Cara Merawat / mencuci Kacamata MGI Nanospec / IonSpec

- Untuk tangkai dan bingkai bisa dilap saja dengan lap basah lalu dilap dengan lap kering
- Untuk perawatan lensa, bisa menggunakan sabun ringan atau menggunakan cairan pembersih khusus untuk lensa (bisa dibeli di optik). Lap menggunakan kain berbahan halus
- Jangan biarkan lensa untuk terpapar air asin / air laut atau lingkungan yang berudara asin, dan juga terpapar hal-hal bersifat alkohol (seperti sanitizer, parfum, dan lain-lain)
- Jangan letakkan kacamata di tempat yang panas / pengap seperti di dashboard mobil, jok motor, dan jangan dijemur. Simpan di tempat yang sejuk

# IONSPEC GS09 SUNGLASSES